

PRESS RELEASE

報道関係各位

2015年2月26日
株式会社 デイノス・セシール

～吸引エステを自宅で！累計110万台^{※1}突破のアセチノリーズより、プレミアムラインの新機種が登場～ セシールが、吸引エステローラー「リポボディスリム」を新発売

株式会社 デイノス・セシール（本社：東京都中野区）は、「セシール」が展開する、「美」「健康」「ダイエット」をテーマに掲げたカタログ『Beauty & Health 2015 VOL.2』およびセシールオンラインショップ（<http://www.cecile.co.jp/>）で、凝り固まったお肉に、「吸い上げる」「もみ潰す」「引き締める」の3段階でアプローチする、吸引エステローラー「リポボディスリム」を、2015年3月2日に新発売します。
※1 2011年2月～2015年1月末メーカー出荷実績

■吸引エステ（吸い上げ+もみ潰し）とEMS^{※2}（引き締め）で“即攻体感”

このたび新発売する「リポボディスリム」は、“即攻体感”が目指せるエステのメニュー「吸引エステ」の技術を応用したシェイプマシンです。凝り固まった肉をパワフルに吸い上げ、その吸い上げた状態のまま肌の上を滑らせることで凸凹肌をもみ潰し、さらに、その肉をEMS^{※2}で刺激することで、より深部の筋肉に強力にアタックします。※2 電流で筋肉を刺激する運動

ボディ ◆アセチノエレクトロポータ 吸引エステローラー リポボディスリム 《品番 YF-878》
（本体）税抜 19,500 円（ジェル 250g）税抜 2,900 円



吸引エステ+EMS^{※2}



《2つのカップを部位によって使い分け》

この腕	ふくらはぎ	ひざ
背中	内もも	おしり

小カップで
大カップで



《即攻！10分でこんなに！》



◆メーカー調べ◆結果には個人差があり、効果を保証するものではありません。◆本商品を10分使用した一時的な結果です。◆モニターを募集し、応募した3名の平均データ ◆モニター期間：2014年12月10日

《4週間使ってみました！》

使用前	使用后
	
	

◆メーカー調べ◆結果には個人差があり、効果を保証するものではありません。◆日常生活の中で本品を使用し、軽い運動と食事管理を行った結果です。◆モニターを募集し、応募した3名の平均データ ヘソ上：-10.5cm、ヘソ下：-5.7cm ◆モニター期間：2014年12月10日～2015年1月7日

ココがスゴイ！吸い上げながら、より奥の筋肉に強力アタック

①吸って



凝り固まったお肉をパワフルに吸い上げ。2種のリズムが選べる吸引モード。
※イメージ

②もみ潰して



吸い上げた状態のまま滑らせることで、2つのローラー^{※3}がデコボコ肌をもみ潰し。
※3 大カップ使用時

③引き締める



吸引で引き上げたお肉をEMS^{※2}で刺激。より深部の筋肉に強力アタック。
※2 電流で筋肉を刺激する運動

PRESS RELEASE

セシールでは、このほかにも、フェイスラインや、ほうれい線、脱毛など、多くの女性が悩むボディ（フェイス）ケアをサポートする美容機器を多彩にラインナップしています。

加圧エアとEMS*と振動でスッキリフェイス ◆フェイスディストーション 《品番 YF-827》 税抜 29,800 円

**フェイス
ライン**



左右4つのエアバッグの加圧により、フェイスラインをぐぐっと締めつけ。同時にグラビティ振動で顔をほぐしながら EMS*で表情筋に刺激を与えます。3つの刺激を与えることで、よりハリのあるフェイスに。

好みに合わせて選べる3段階

- 加圧モード(ソフト・ストロング・パワフル)
- EMS*(3000Hz・5000Hz・7000Hz)
- 振動(Low・Mid・Hi)



エアを入れてない状態



加圧エア・中周波EMS*グラビティ振動がしっかり引き締め!

4つのエアバッグで圧迫し 余分なお肉もスッキリ!
※使用中の物理的効果

特殊なグラビティ振動により 顔全体をケアし、EMS*で顔筋を鍛えます。



エアが膨らんだ状態



※電波で筋肉を刺激する運動

シェーバー&フラッシュの2ステップ おうちで簡単!エステのようなムダ毛ケア ◆エクセレントデビ 《品番 YF-831》 税抜 27,593 円

脱毛

コンパクトでコードレスなので持ち運びが便利です。どの部位にも当てやすい4×2.5cmの照射範囲。キセノンフラッシュの出力パワーはムダ毛の量や部位に合わせて10段階の設定が可能です。




※イメージ

1台でムダ下ケアが完結!2ステップでキレイなスベスベ肌へ。




①シェーバーで剃る

お肌の表面に生えているムダ毛をシェーバーで剃って、光が反応しやすい長さに整えます。刃がお肌に直接触れない構造でお肌の負担が少なく安心してカット。



②フラッシュで熱をくわえる

キセノンフラッシュ(光)の黒色や濃い色に反応する性質を利用して、一瞬の光の熱エネルギーでムダ毛に熱を加えてダメージを与えます。



当てて伸ばすだけのお肌のアイロン ◆スチームスキンアイロン 《品番 YF-828》 税抜 18,000 円

**ほうれい線
ミゾ**

RF(ラジオ波)が温めながらお肌を整え、EMS*の電気刺激が表情筋をストレッチ。選べる4つのモードで気になるミゾやほうれい線をじっくりケアします。



※イメージ



※イメージ



温熱、ミスト・スチーム、ラジオ波、EMS*の選べる4つの組み合わせ

①保湿


乾燥によるダメージを受けた肌に蒸気で潤いを与え、しっとりやわらかなめらかな肌。



ミスト/スチーム/温熱

②表情筋のストレッチ

EMS*の刺激で表情筋をストレッチして引き上げます。
※電波で筋肉を刺激する運動



EMS*

③温め


アイロン効果で表層部を温めて持ち上げるように伸ばし、ラジオ波で深部を温めて肌を整えます。



温熱/ラジオ波

④保温+温め

スチームで肌に潤いを与えながら、アイロン効果で表層部を温めながらストレッチ。ラジオ波で温めて肌を整えます。



スチーム/温熱/ラジオ波

いつでもどこでもサッとムダ毛ケア!

脱毛

お手軽防水ミニシェーバー

◆シェーバーmini ノヘア Plus 《品番 YF-830》 税抜 3,480 円

肌に直接触れない回転刃でやさしくスムーズにうぶ毛をカット。携帯に便利なコンパクトボディで、気がついたときにサッと処理ができます。防水構造なのでお風呂での石けん剃りもOK。



通常の回転2枚刃(ムダ毛用カッター)にくわえて、鼻毛カッターと眉毛カッターが付いています。

左:まゆ毛カッター(8mm) 中央:鼻毛カッター 右:ムダ毛カッター



回転刃が肌に直接触れないから、敏感な部位もやさしくカット。



化粧ポーチにすっぽり収まるサイズ。

<本資料に関する報道機関からのお問い合わせ先> 株式会社デイノス・セシール 広報室 中山、秋山 Tel: 03-6743-1114 / e-mail: pr@dinos-cecile.co.jp
<お客様からのお問い合わせ先> セシール コンタクトセンター Tel: 0120-70-8888 (9時~21時、携帯・PHS可)